



DBI DENTAL

**Cordons multifonctions gris
compatibles pour :**

PLANMECA



DBI

tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

DBI_{sud}

tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

www.dbidental.fr

Cordons Turbines

Cordon MIDWEST LUMIÈRE



| Référence | Résistance*Ω | Long. cordon | Vendu par |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 340.63.PL.1 | 430 | 910 mm | 1 |
| 340.63.PL.2 | 430 | 930 mm | 1 |
| 340.63.PL.3 | 820 | 1030 mm | 1 |

*résistance en Ohm (Ω)



Cordon MIDWEST LUMIÈRE avec 4ème voie câblée

| Référence | Résistance*Ω | Long. cordon | Vendu par |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 340.64.PL.1 | 560 | 900 mm | 1 |

*résistance en Ohm (Ω)

Cordons Micro-moteurs

Cordon micro-moteur BIEN-AIR MC3 avec raccord tournant



| Référence | Résistance*Ω | Long. cordon | Vendu par |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 340.63.PL.3 | 820 | 980 mm | 1 |
| 340.63.PL.4 | 820 | 1000 mm | 1 |

*résistance en Ohm (Ω)

Cordon double fonction (4ème voie câblée)



pour micro-moteur BIEN-AIR ou turbine avec raccord tournant

| Référence | Résistance*Ω | Long. cordon | Vendu par |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 340.83.PL.1 | 820 | 900 mm | 1 |
| 340.83.PL.2 | 820 | 980 mm | 1 |

*résistance en Ohm (Ω)

Cordon micro-moteur KAVO

K-190/K-196/K-200 avec raccord tournant



| Référence | Résistance*Ω | Long. cordon | Vendu par |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 340.84.PL.1 | sans | 1000 mm | 1 |
| 340.84.PL.2 | 270 | 1000 mm | 1 |
| 340.84.PL.3 | 270 | 1010 mm | 1 |

*résistance en Ohm (Ω)

Cordons Déartreurs

Cordon pour pièce à main EMS

| Référence | Résistance*Ω | Long. cordon | Vendu par |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 340.13.PL.1 | 1300 | 1030 mm | 1 |

*résistance en Ohm (Ω)

Cordon pour pièce à main SATELEC

| Référence | Résistance*Ω | Long. cordon | Vendu par |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 340.13.PL.2 | 1200 | 1020 mm | 1 |

*résistance en Ohm (Ω)

DBI

tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

DBI_{sud}

tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

www.dbidental.fr