



**DBI** DENTAL


**CORDONS MULTIFONCTIONS GRIS\***

**cordons de 1<sup>ère</sup> monte chez les fabricants**

*\* autre couleur sur demande*

**Groupe CEFLA**  
**ANTHOS - CASTELLINI - STERN WEBER**

**OMS - SWIDENT**



[www.dbidental.fr](http://www.dbidental.fr)

# CORDON PNEUMATIQUE / DÉTARTEUR

 Groupe CEFLA

 OMS - SWIDENT

## Cordon MIDWEST

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.43.AI.0</b>	gris	1250 mm
<b>340.43.AI.10</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.43.GI.0</b>	gris	1250 mm
<b>340.43.GI.10</b>	gris	1400 mm

## Cordon MIDWEST lumière

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.63.AI.0</b>	gris	1250 mm
<b>340.63.AI.10</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.63.GI.0</b>	gris	1250 mm
<b>340.63.GI.10</b>	gris	1400 mm

## Cordon MIDWEST lumière

avec eau de spray réglable

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.63.AI.9</b>	gris	1250 mm
<b>340.63.AI.19</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.63.GI.9</b>	gris	1250 mm
<b>340.63.GI.19</b>	gris	1400 mm

## Cordon pour pièce à main SATELEC NEWTRON

∅ cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.13.AI.3</b>	gris	1250 mm
<b>340.13.AI.13</b>	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.13.AI.9</b>	gris	1250 mm
<b>340.13.AI.19</b>	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.13.GI.3</b>	gris	1250 mm
<b>340.13.GI.13</b>	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.13.GI.9</b>	gris	1250 mm
<b>340.13.GI.19</b>	gris	1400 mm

## Cordon pour pièce à main EMS PIEZON

∅ cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.13.AI.2</b>	gris	1250 mm
<b>340.13.AI.12</b>	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.13.AI.8</b>	gris	1250 mm
<b>340.13.AI.18</b>	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.13.GI.2</b>	gris	1250 mm
<b>340.13.GI.12</b>	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.13.GI.8</b>	gris	1250 mm
<b>340.13.GI.18</b>	gris	1400 mm

## Cordon pour détartreur PZ5

∅ cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.13.AI.1</b>	gris	1250 mm
<b>340.13.AI.10</b>	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.13.AI.7</b>	gris	1250 mm
<b>340.13.AI.17</b>	gris	1400 mm

**DBI**

tél : 01 48 57 20 24  
dbi@dbigroupe.com

**DBI**<sub>sud</sub>

tél : 04 90 333 400  
dbisud@dbigroupe.com

[www.dbidental.fr](http://www.dbidental.fr)

# CORDON POUR MICRO-MOTEUR

 Groupe CEFLA

 OMS - SWIDENT

## Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC2

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.AI.6</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.AI.16</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.GI.6</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.GI.16</b>	gris	1400 mm

## Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC2 ISOLITE/LED

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.AI.5</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.AI.15</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.GI.5</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.GI.15</b>	gris	1400 mm

## Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC2 avec raccord tournant/ISOLITE/LED

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.AI.7</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.AI.17</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.GI.7</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.GI.17</b>	gris	1400 mm

## Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC3

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.AI.0</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.AI.10</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.GI.0</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.GI.10</b>	gris	1400 mm

## Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC3 avec raccord tournant

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.AI.1</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.AI.11</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.GI.1</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.GI.11</b>	gris	1400 mm

## Cordon double fonction pour micro-moteur BIEN AIR/MC3 ou turbine

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.AI.8</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.AI.18</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.GI.8</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.GI.18</b>	gris	1400 mm

**DBI**

tél : 01 48 57 20 24  
dbi@dbigroupe.com

**DBI**<sub>sud</sub>

tél : 04 90 333 400  
dbisud@dbigroupe.com

[www.dbidental.fr](http://www.dbidental.fr)

# CORDON POUR MICRO-MOTEUR/ACCESSOIRES

 Groupe CEFLA

 OMS - SWIDENT

## Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MCX

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.AI.9</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.AI.19</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.GI.9</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.GI.19</b>	gris	1400 mm

## Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MX

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.AI.4</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.AI.14</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.GI.4</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.GI.14</b>	gris	1400 mm

## Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MX2 avec raccord tournant

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.AI.3</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.AI.13</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.GI.3</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.GI.13</b>	gris	1400 mm

## Cordon micro-moteur pour NSK M40

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.AI.2</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.AI.12</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.83.GI.2</b>	gris	1250 mm
<b>340.83.GI.12</b>	gris	1400 mm

## Cordon pour lampe polymérisante T-LED

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.23.AI.0</b>	gris	1250 mm
<b>340.23.AI.10</b>	gris	1400 mm

## Cordon pour caméra intra-orale

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.73.AI.0</b>	gris	1250 mm
<b>340.73.AI.10</b>	gris	1400 mm

**DBI**

tél : 01 48 57 20 24  
dbi@dbigroupe.com

**DBI**<sub>sud</sub>

tél : 04 90 333 400  
dbisud@dbigroupe.com

[www.dbidental.fr](http://www.dbidental.fr)

# CORDON POUR SERINGUES LUZZANI

 Groupe CEFLA

 OMS - SWIDENT

## Cordon seul pour Minilight 3 fonctions

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>RL403C3.AI.0</b>	gris	1250 mm
<b>RL403C3.AI.1</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>RL403C3.GI.0</b>	gris	1250 mm
<b>RL403C3.GI.1</b>	gris	1400 mm

## Cordon seul pour Minilight 6 fonctions

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>RL403C6.AI.0</b>	gris	1250 mm
<b>RL403C6.AI.1</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>RL403C6.GI.0</b>	gris	1250 mm
<b>RL403C6.GI.1</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINIMATE

### 3 fonctions - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.01</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.11</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.01</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.11</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINIMATE

### 3 fonctions - Coude - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.02</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.12</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.02</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.12</b>	gris	1400 mm

## Cordon seul pour MINIMATE

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>RT201C.AI.0</b>	gris	1250 mm
<b>RT201C.AI.1</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>RT201C.GI.0</b>	gris	1250 mm
<b>RT201C.GI.1</b>	gris	1400 mm

## Cordon seul pour MINIBRIGHT lumière

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>RB500.AI.0</b>	gris	1250 mm
<b>RB500.AI.1</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>RB500.GI.0</b>	gris	1250 mm
<b>RB500.GI.1</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINIBRIGHT

### 6 fonctions Lumière - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.0F</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.1F</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.G.0F</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.G.1F</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINIASSISTANTE

### Droite

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.0E</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.1E</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.0E</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.1E</b>	gris	1400 mm

**DBI**

tél : 01 48 57 20 24  
dbi@dbigroupe.com

**DBI**<sub>sud</sub>

tél : 04 90 333 400  
dbisud@dbigroupe.com

[www.dbidental.fr](http://www.dbidental.fr)

# CORDON POUR SERINGUES LUZZANI

 Groupe CEFLA

 OMS - SWIDENT

## Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

### 3 fonctions - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.03</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.13</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.03</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.13</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINIMATE

### 3 fonctions - Droite - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.04</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.14</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.04</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.14</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

### 6 fonctions - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.0A</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.1A</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.0A</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.1A</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINIMATE

### 6 fonctions - Droite - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.0B</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.1B</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.0B</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.1B</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

### 3 fonctions - Coude - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.05</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.15</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.05</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.15</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

### 3 fonctions - Coude - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.06</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.16</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.06</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.16</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

### 6 fonctions - Coude - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.0C</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.1C</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.0C</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.1C</b>	gris	1400 mm

## Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

### 6 fonctions - Coude - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.AI.0D</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.AI.1D</b>	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
<b>340.53.GI.0D</b>	gris	1250 mm
<b>340.53.GI.1D</b>	gris	1400 mm

**DBI**

tél : 01 48 57 20 24  
dbi@dbigroupe.com

**DBI**<sub>sud</sub>

tél : 04 90 333 400  
dbisud@dbigroupe.com

[www.dbidental.fr](http://www.dbidental.fr)

# CONNECTEUR FEMELLE MULTIFONCTIONS

 Groupe CEFLA

 OMS - SWIDENT

- Système rapide de montage/démontage des cordons
- Ce connecteur est la partie fixe qui se monte sur l'Unit



## Pour connecter un cordon MIDWEST

Référence

[342.40.AI.0](#)

Référence

[342.40.GI.0](#)

## Pour connecter un cordon MIDWEST Lumière

Référence

[342.42.AI.0](#)

Référence

[342.42.GI.0](#)

## Pour connecter un cordon démarreur SATELEC

Référence

[342.14.AI.0](#)

Référence

[342.14.GI.0](#)

## Pour connecter un cordon démarreur EMS

Référence

[342.14.AI.1](#)

Référence

[342.14.GI.1](#)

## Pour connecter un cordon démarreur PZ5

Référence

[342.12.AI.0](#)

## Pour connecter un cordon micro-moteur BIEN AIR MC2/MC3 ou NSK M40

Référence

[342.34.AI.0](#)

Référence

[342.34.GI.0](#)

## Pour connecter un cordon micro-moteur BIEN AIR MC3 avec 4<sup>e</sup> voies câblées

Référence

[342.44.AI.0](#)

Référence

[342.44.GI.0](#)

## Pour connecter un cordon micro-moteur BIEN AIR MX

Référence

[342.35.AI.0](#)

Référence

[342.35.GI.0](#)

## Pour connecter la lampe polymérisante T-LED

Référence

[342.02.AI.0](#)

## Pour connecter la caméra intra-orale

Référence

[342.07.AI.0](#)

**DBI**

tél : 01 48 57 20 24  
dbi@dbigroupe.com

**DBI**<sub>sud</sub>

tél : 04 90 333 400  
dbisud@dbigroupe.com

[www.dbidental.fr](http://www.dbidental.fr)



RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DES DOCS DBI  
CONSULTABLE ET TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE :

**www.dbidental.fr**

**DBI**

tél : 01 48 57 20 24  
dbi@dbigroupe.com

**DBI**sud

tél : 04 90 333 400  
dbisud@dbigroupe.com